


**8P8WS-SL • 8P5WS-SL Parts Explosion**  
**8P8WS-SL • 8P5WS-SL Despiece de piezas**  
**8P8WS-SL • 8P5WS-SL Vue éclatée des pièces**



**Order 941-046 separately for 2.0 GPM Flow Rate.**

Ordene 941-046 por separado para flujo de 2.0 GPM.

Pour une délat de 2.0 GPM, ordener 941-046 séparément.



**Extension Kit 970-083 offers an additional 7/8" if valves are roughed in too deep.**  
 Kit de Extension de 970-089 ofrece un adicional de 7/8" si la válvula se desbastada demasiado dentro al pared.  
 970-089 kit d'extension fournit un supplément de 7/8" si la vanne est coupée trop loin dans le mur.

Separate instructions supplied  
 Instruciones que son incluidas  
 Instructions qui sont inclus

\*\*\*Only for 8P8WS-SL • Sólo para 8P8WS-SL • Seulement pour 8P8WS-SL

	English	Español	Français
*	Replace * with Finish Letter	Sustitue * con la letra de acabado	Remplace * avec la lettre de finition
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
J	PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
Y	Tuscan Bronze	Bronze Toscano	Bronze Le Toscan